



# MICRO

塑料空瓶理瓶机



MICRO型理瓶机专为小型瓶子和小药瓶而设计，其生产速度可达 200 bpm (瓶/分钟)。MICRO是一套非常紧凑的机型，由不锈钢制成，具有可在5分钟内完成换瓶的快速更换功能。

换瓶时仅需移除并重新装入为各类瓶型量身订制的选定槽和料斗即可。这类操作甚至可以由非专业员工在没有工具及无需设置的情况下完成。

该型号尺寸小巧，主要由不锈钢制成，非常适合制药、化妆品和食品方面的使用。



博西玛  
巴塞罗那




## 塑料空瓶理瓶机


### 设备介绍

原材料通过升降料斗进入理瓶机，在顶部转盘中分配完毕后落入转盘边缘的“选定槽”中。理瓶过程中无需对容器进行任何机械操作，所有容器均以压缩空气或自身重力移动。


然后瓶子会从“选定槽”落入料斗，以垂直竖立的方式进入真空输送机。



瓶子升降料斗



上方转盘



选定槽和料斗



出料输送机

如需更换套件，仅需移除并装入适合下一类瓶型的选定槽和料斗即可，且不需要任何工具或专业员工。



更换选定槽和料斗的出入口



选定槽



料斗

### 博西玛 ( POSIMAT ) 的优点

**简单的设计和操作简单：**转盘的中心移动部分仅一个。

**不会损伤容器：**整个过程中均未使用可能损坏容器的挂钩、弹簧、传送带、升降机、坡道或链条。

**不存在任何磨损部件，**无需定期更换，是一台基本上无需维修的设备。

**操作简单：**不需要技能高超的操作员。

### 全球服务和销售支持

**POSIMAT 总部**  
巴塞罗那  
+34 93 729 7616  
sales@posimat.com

**POSIMAT 美国办事处**  
迈阿密  
+1 305 477 2029  
miami@posimat.com

**POSIMAT 亚洲服务办事处**  
吉隆坡  
+60 112 1125246  
service.asia@posimat.com

**POSIMAT 印度办事处**  
浦那  
+91 80558 51501  
santosh.zope@posimat.com